

Productinformatie

36 32 125

Elektronica-montagetang



- Voor het platdrukken en afsnijpen op 1,6 mm lengte onder de printplaat
- Precisietangen voor zeer fijne montage- en reparatie-werkzaamheden in de elektronica
- Voor het buigen en afsnijden van draadeinden aan componenten
- Doorgestoken precisiescharnier
- Glad geslepen grijpvlakken
- Kanten zorgvuldig ontbraamd
- Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig open
- De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Kogellager-chroomstaal, oliegehard

MM



Algemeen

Artikel-nr.	36 32 125
EAN	4003773016885
Kop	spiegelgepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	70 g
Afmetingen	125 x 63 x 17 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 1,0 mm
Bekdikte (scharnier) (T1)	7,0 mm
Tip Dikte (W4)	3,0 mm
Kopbreedte (W3)	11,0 mm
Greepwijdte	7,5 mm
Beklengte (L3)	18,0 mm
Toepassing	draad inkorten 1,6 mm en samenknijpen

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



voor het platdrukken en afknippen op 1,6 mm lengte onder de printplaat

