

Broszura informacyjna

46 11 A0

Szczypce do pierścieni osadczych sprężających

Do montażu pierścieni zewnętrznych na wałkach

DIN 5254 A

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- DIN 5254 A; końcówki proste
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



MM Ø

Ogólna	
Nr art.	46 11 A0
EAN	4003773033950
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	85 g
Wymiary	140 x 69 x 11 mm
Norma	DIN 5254 A
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Średnica wału	Ø 3 – 10 mm
Końcówki (średnica)	Ø 0,9 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych