

Información sobre productos

46 13 A1

Alicate para arandelas

Para arandelas exteriores de ejes

DIN 5254 A

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran estabilidad
- Puntas rectas
- DIN 5254 A; puntas rectas
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



MM 

Información general

Núm. de artículo	46 13 A1
EAN	4003773042990
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	82 g
Dimensiones	140 x 68 x 10 mm
Norma	DIN 5254 A
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad para arandelas exteriores	Ø 10 – 25 mm
Puntas (diámetro)	Ø 1,3 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.