

## Termékinformációk

# 74 06 200 T

## Erő-kímélő oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V 

- Fogó integrált, szigetelt rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
- A legkeményebb, tartós igénybevételhez
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- Minden huzalfajta precíziós vágása (vágóél-keménység kb. 64 HRC), a zongorahuzalt is beleértve
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

### Általános

Cikkszám	74 06 200 T
EAN	4003773081494
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többrétegű köpennyel szigetelt, VDE-engedéllyel, beépített szigetelt rögzítőszemmel a leesés elleni védelem rögzítéséhez
Súly	305 g
Méret	200 x 58 x 27 mm
Szabvány	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900

### Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,2 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm
Leesés elleni biztosító	igen
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk