

## Termékinformációk

# 85 51 180 A

### Rugószalag bilincsfogó



- Használható szabványos, helytakarékos és huzalbilincsekhez, valamint rugószalagos gyűrűkhöz, 50 mm-es névleges méretig
- Több mint 30 mm-es szorítási út
- Forgatható, univerzális megfogó betétek a bilincsek biztos megfogásához, minden helyzetben
- Terhelés alatt is forgatható markolatok
- Rendkívül jó karátétel, amivel a bilincsek egyszerűen, kisebb erőfeszítéssel, könnyen és biztonságosan nyithatók
- Keskeny fej, csekély fejszélesség, forgatható megfogó betétek: ideális szerszám szűkös helyeken végzett munkákhoz
- Kiegészítő funkció: tömlők kíméletes leoldása a fogazott fogópofának köszönhetően
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

#### Általános

Cikkszám	85 51 180 A
EAN	4003773081159
Fogó	szürkére foszfátózott
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	170 g
Méreték	180 x 38 x 14 mm

#### Műszaki jellemzők

Kapacitás	Ø max. 50 mm
beállító helyzet	15

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk





Kiegészítő funkció: tömlők kíméletes leoldása a fogazott fogófejának köszönhetően



