

Bauer bac de rétention

pour fût 8 x 200 litres, volume de rétention 240 l, hauteur x largeur x profondeur 210 x 2650 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec laquage en RAL2000 orangé jaune

Numéro d'article: 104835



Bauer Bac de rétention

bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour fût 8 x 200 litres
- volume de rétention 240 l
- hauteur x largeur x profondeur 210 x 2650 x 1300 mm
- avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- en acier avec laquage en RAL2000 orangé jaune
- fourreaux pour fourche, garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- construction du bac de rétention agréée par les autorités



Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| type de stockage de produits dan | bac de rétention | surface | laqué |
| type de bac de rétention | bac de rétention | couleur | orangé jaune // RAL2000 |
| lieu de stockage | à l'abri | équipement bac de rétention | caillebotis |
| capacité | fût 8 x 200 litres | matériau de caillebotis | acier |
| volume de rétention | 240 l | surface de caillebotis | galvanisé |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau et inflammables | soubassement | fourreaux pour fourche |
| construction (autorisation) | construction du bac de rétention agréée par les autorités | possibilité de passage au-dessous | oui |
| hauteur | 210 mm | garde au sol | 100 mm |
| largeur | 2650 mm | roulant | non |
| profondeur | 1300 mm | exécution couleur | orangé jaune // RAL2000 |
| matériau | acier | Poids | 190 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 522632 |  | soutirage de fûts, pour fût 1 x 60 litres, hauteur x largeur x profondeur 455 x 355 x 545 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 522633 |  | soutirage de fûts, pour fût 2 x 60 litres, hauteur x largeur x profondeur 455 x 755 x 545 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 522634 |  | soutirage de fûts, pour fût 3 x 60 litres, hauteur x largeur x profondeur 455 x 1155 x 545 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 522635 |  | soutirage de fûts, pour 1 fût de 200 litres, hauteur x largeur x profondeur 455 x 540 x 775 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 522636 |  | soutirage de fûts, pour fût 2 x 200 litres, hauteur x largeur x profondeur 455 x 1155 x 775 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200237 |  | station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir |
| 208879 |  | fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir |
| 235631 |  | système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm |
| 235787 |  | liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot |
| 235788 |  | liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot |

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 503884 |  | absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène |
| 504444 |  | sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |
| 525732 |  | symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm |
| 525760 |  | symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm |