

Möbelhund® 125/G

draagvermogen 750 kg, laadvlak
lengte x breedte 600 x 600 mm,
laadhoogte 253 mm, platform van
Multiplex met rubber laag, 4
zwenkwielen, Met TPE-banden op
kunststof-velg

VE 2 stuks



Artikelnummer: 139182



Möbelhund® 125/G

Draagvermogen 750 kg

Möbelhund®

- draagvermogen 750 kg
- laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm
- laadhoogte 253 mm
- lengte x breedte 600 x 600 mm
- platform van Multiplex met rubber laag
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 200 mm
- Met TPE-banden op kunststof-velg
- wielnaaf met rollager

Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type roller	transportwagen	banden	TPE
draagvermogen	750 kg	materiaal velg	kunststof
euronorm	nee	wiellager	rollager

laadhoogte	253 mm	wiel-ø	200 mm
lengte laadvlak	600 mm	hoogte	253 mm
breedte laadvlak	600 mm	lengte	600 mm
materiaal platform	Multiplex	breedte	600 mm
oppervlak platform	met rubber laag	gewicht	24 kg
stuurstang	nee		