

## Hymer industriële ladder 6026

trap eenzijdig, 3 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 0,68 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, balklengte 1,45 m, van aluminium

Artikelnummer: 147663



**HYMER**



## Hymer Industriële trapladder 6026

Uitvoering D, A, CH, F

industriële ladder

- landen-uitvoering D, A, CH, F
- trap eenzijdig
- 3 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- standhoogte 0,68 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm
- Voor een werkhogte tot ca. 2,18 m
- reikhoogte 2,68 m
- diepte trede 80 mm
- balklengte 1,45 m
- trede-boomverbinding 8-voudig geniet
- veilig in gebruik door D-boom-concept voor extra stabiliteit
- met praktische bak en emmerhaak
- antislip laddervoeten aan het balkeinde
- van aluminium





- opgesteld hoogte x breedte 1330 x 450 mm
- gewicht 5,6 kg
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	breedte	450 mm
	81 mm	in-/uitklapbaar	ja
laddertype	industriële ladder	verrijdbaar	nee
land	uitvoering D, A, CH, F	sport-/dwarsverbinding	8-voudig geniet
materiaal	aluminium	veiligheidsuitrusting ladder	D-boom-concept voor extra stabiliteit
gebruik	eezijdig	veiligheidsbeugel	nee
lengte paal	1,45 m	spreidbeveiliging	nee
breedte sokkel	250 mm	ladder uitvoering	tweedelig
diepte sokkel	250 mm	ladder uitrusting	bak en emmerhaak
werkhoogte	2,18 m	opbergbak	ja
	2,68 m	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	3	onderbouw	antislip laddervoeten
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	garantie	10 jaar
diepte trede	80 mm	gewicht	5,6 kg
hoogte	1330 mm		

## Gerelateerde Producten

147605		reserveonderdeel, voor industriële ladder
147610		reserveonderdeel, voor trapladder

## Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal hoogte x diameter 900 x 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit

528920



afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m<sup>2</sup>, van vlies/PE