

Rollcart verzamelwagen

draagvermogen 250 kg, met 4 etage(s), open, laadvlak lengte x breedte 610 x 410 mm, constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 158168



Rollcart Orderverzamelwagen

Draagvermogen 250 kg

verzamelwagen

- draagvermogen 250 kg
- met 4 etage(s), open
- laadvlak lengte x breedte 610 x 410 mm
- hoogte x lengte x breedte 1520 x 850 x 755 mm
- etage(s) met stalen frame
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- behuizing van staal
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3




Technische details

transporttoestel transportwagen

materiaal staal

type wagen	verzamelwagen	materiaal verwerking	gelast
draagvermogen	250 kg	euronorm	nee
lengte laadvlak	610 mm	etage-inrichting	recht + gekanteld
breedte laadvlak	410 mm	constructies	geen
hoogte	1520 mm	in-/uitklapbaar	nee
etages aantal	4 stuks	wielstand	rechthoekig
etagetype	open	wiel-ø	125 mm
etage(s) uitrusting	stalen frame	wiellager	groefkogellager
lengte	850 mm	materiaal behuizing	staal
breedte	755 mm	oppervlak	m. poedercoating
banden	TPE	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	norm	EN 1757-3 (rem)
wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem	gewicht	43 kg

Gerelateerde Producten

158392		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158393		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158394		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 220 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158395		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 270 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158396		Euronorm-bak, hoogte x lengte x breedte 420 x 600 x 400 mm, van polyethyleen/polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
158400		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 300 kg, wiel Ø 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158410		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158414		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar