

Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 1095 x 1720 x 1570 mm, inhoud 1,7 m³, draagvermogen 1500 kg, Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag in met corrosiebeschermende zinklaag, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 202003



Bauer Kiepbak met afrolautomaat

kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 1095 x 1720 x 1570 mm
- inhoud 1,7 m³
- draagvermogen 1500 kg
- gewicht 258 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 600 mm
- materiaaldikte 3 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- afrolautomaat door gunstig lastzwaartepunt
- zelfstandig terugzwenken door gunstig lastzwaartepunt en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteviging rondom en stevig basisframe
- Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag

in met corrosiebeschermende zinklaag

- onderbouw vorkslaffen

Technische details

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| baktype | kiepbak | onderbouw | vorkslaffen |
| inhoud | 1,7 m ³ | hoogte vorkslaffen | 80 mm |
| hoogte | 1095 mm | breedte vorkslaffen | 200 mm |
| lengte | 1720 mm | afstand vorkkokers | 600 mm |
| breedte | 1570 mm | inrijdbreedte | 600 mm |
| draagvermogen | 1500 kg | kraan | nee |
| materiaal | staal | veiligheidsuitrusting bak | beveiligingsketting |
| materiaal verwerking | gelast | stapelbaar | nee |
| materiaaldikte opvangbak | 3 mm | nestbaar | nee |
| stabiliteit/versteviging/schoren | omgeslagen randversteviging rondom | geschikt voor gevaarlijke stoffe | nee |
| kantelfunctie | handmatig | oppervlak | verzinkt |
| uitvoering met kantelfunctie | afrolautomaat | kleur | verzinkt |
| terugzwenkfunctie | zelfstandig terugzwenken door gunstig lastzwaartepunt | kleur uitvoering | verzinkt |
| kantelbeveiliging | Kantelbeveiliging automatisch | plafond | nee |
| onderrijdbaar | ja | gewicht | 258 kg |

Gerelateerde Producten

518144



wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

Dit past ook bij ...

203428



montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium

525920



vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood

527144



bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil

531837



vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs