

Vatkraan

schroefdraad R2" buiten, van polyethyleen

Artikelnummer: 202157



Vatkraan

van PE

Vatkraan

- Geschikt voor viskeuze media
- schroefdraad R2" buiten
- van polyethyleen

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	materiaal kraan	polyethyleen
vaten-/containerhandling	Vatkraan	materiaal	kunststof
geschikt voor gevaarlijke stoffe	viskeuze media	vlamblokkering	nee
aansluiting	R2" buiten	gewicht	0,35 kg

Dit past ook bij ...

221341



chemicaliënbestendige handschoen, van PVC in bruin, gevoerd, afmeting 10, lengte 40 mm

500545		<p>EHBO-kast voor oogbescherming, Vulling: oogspoelflessen, oogklep, kompressen, wegwerphandschoenen, vliesdoeken, hoogte x breedte x diepte 350 x 280 x 130 mm, uitrusting: 1 legbord, constructie van staal, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9010 zuiver wit, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9010 zuiver wit</p>
503884		<p>microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen</p>
504444		<p>noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm</p>
525722		<p>gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 26 x 26 mm</p>