

metalen klemmen voor polyester- en composietband

passend voor bandbreedte 16 mm,
met corrosiebeschermende zinklaag

VE 1000 stuks

Artikelnummer: 208451



Metalen klemmen

voor polyester en composiet omsnoeringsband

metalen klemmen voor polyester- en composietband

- passend voor bandbreedte 16 mm
- met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

type verpakking	verpakkingsgereedschap	set	nee
type sluitmateriaal	sluitklemmen	oppervlak	verzinkt
voor omsnoeringsband, type	polyester, composiet	gewicht	12 kg
voor bandbreedte	16 mm		

Gerelateerde Producten






208430



spanapparaat, voor polyesterband, voor bandbreedte 13 - 19 mm

208435		composietband, lengte x breedte 850 m x 16 mm, kern rol Ø 200 mm, tot een krachttuioefening van 4250 N scheurvast, oppervlak met slijtvaste kunststof coating
509626		polyester omsnoeringsband, lengte x breedte 850 m x 16 mm, kern rol Ø 76 mm, tot een krachttuioefening van 4500 N scheurvast, Verhoogde stabiliteit door gelijkde draden

Dit past ook bij ...

216108		hoekbeschermingslijst, Van doos in bruin, 100 % recyclebaar, Beenafmetingen 35 x 35 mm, lengte 1600 mm, materiaaldikte 3 mm
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
223711		balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
227306		veiligheids Cutter, veerbelast trapeziummes met automatisch inschuifbaar lemmer, lemmerlengte 58 mm, met magazijn voor reservemessen
531546		pallet-beschermfolie, lengte x breedte 1600 x 1200 mm, Van 25 µm dik polyethyleen, in transparant