

RAU

pc-station

6001

hoogte x breedte x diepte 1140 x 650 x 650 mm, 3 legborden, niveaus met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in lichtgrijs, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 218601



RAU.



RAU Pc-station 6001

pc-station

- hoogte x breedte x diepte 1140 x 650 x 650 mm
- 3 legborden
- niveaus met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in lichtgrijs
- frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw
- kolom met systeemperforatie, kabelkanaal en energielijst
- onderbouw stelschroeven
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	kleur onderstel	lichtgrijs/gentiaanblauw // RAL7035/RAL5010
type tafel	pc-station	materiaal vloer	hout

type kast	pc-kast	oppervlak legbord	m. melamineharscoating
hoogte	1140 mm	kleur bodem	lichtgrijs
breedte	650 mm	legborden / schappen aantal	3 stuks
diepte	650 mm	legbord-/niveautype	houten vloer
tafel uitrusting	3 legborden	draagvermogen	100 kg
in hoogte verstelbaar	nee	onderbouw	stelschroeven
verrijdbaar	nee	levering	gedemonteerd
materiaal onderstel	staal	garantie	5 jaar
oppervlak onderstel	m. poedercoating	gewicht	25,22 kg

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221121		poetsdoek, 1500 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 450 m x 290 mm, papierkwaliteit cellulose, glad, in oudroze
222681		handreinigingsgel, vrij van parfum en siliconen, geur Citroen
531287		inframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in rood, achterzijde zelfklevend