

RAU

werkbank

Serie 8000

hoogte x breedte x diepte 840 - 1040 x 1000 x 700 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 1250 kg, uitvoering frame 4-voetonderstel met 2 voetparen, uitrusting: 3 laden, afsluitbaar met stiftcilinderslot, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



RAU.



Artikelnummer: 230685



werkbank

- hoogte x breedte x diepte 840 - 1040 x 1000 x 700 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 1250 kg
- hoogteverstelling via C-profielstaal met gatenraster
- uitvoering frame 4-voetonderstel met 2 voetparen
- uitrusting: 3 laden
- laden nuttige afmetingen breedte x diepte 490 x 560 mm, nuttige hoogte = fronthoogte - 15 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden op wielen gelagerd met intrekfunctie, uittrekbaar legbord 90 %


- met doorlopende greeplijst ErgoScript® met aluminiumkleurige overlay en transparante afdekking
- met schrijfvlak
- afsluitbaar met stiftcilinderslot
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details






| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| meubeltype | tafel | afsluitbaar | ja |
| type tafel | werkbank | greep | doorlopende greeplijst |
| uitvoering frame | 4-voetonderstel met 2 voetparen | beletteringsveld | ja |
| hoogte | 840-1040 mm | materiaal plaat | massief beukenhout |
| breedte | 1000 mm | oppervlak plaat | met laklijfolie |
| diepte | 700 mm | kleur plaat | beuken |
| dikte plaat | 40 mm | materiaal onderstel | staal |
| diepte plaat | 700 mm | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| draagvermogen | 1250 kg | kleur onderstel | lichtgrijs // RAL7035 |
| in hoogte verstelbaar | ja | oppervlak front | m. poedercoating |
| hoogteverstelling door | C-profielstaal met gatenraster | kleur voorkant | gentiaanblauw // RAL5010 |
| werkbank uitrusting | 3 laden | materiaal verwerking | gelast |
| nuttige breedte lade | 490 mm | sluitsysteem | stiftcilinderslot |
| nuttige diepte lade | 560 mm | verrijdbaar | nee |
| nuttige hoogte lade (gedetaillee) | fronthoogte - 15 mm | levering | voorgemonteerd |
| draagvermogen lade | 100 kg | garantie | 5 jaar |
| uittrekbare lade | 90 % | gewicht | 70 kg |
| uittrekrail lade | op wielen gelagerd met intrekfunctie | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 230960 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in blauw, uitrusting: 1 paar steunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken |
| 230966 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak |
| 230974 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 2 geperforeerde platen, 1 kantelbare metalen plank, 1 rail voor zichtbakken, 1 flatscreenhouder |
| 230981 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1130 x 1000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbak, 1 flatscreenhouder, 1 kartonmagazijn |

| | | |
|--------|---|--|
| 230989 |  | opbouwelement voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 1380 x 1000 x 350 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 2 systeemsteunen, 1 geperforeerde plaat, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp |
|--------|---|--|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149865 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 100 x 100 mm, van polypropyleen in rood |
| 184411 |  | antivermoeidheidsmat, metergoed, hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met hamerslagoppervlak in zwart, bestendig tegen slijtage |
| 195726 |  | parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw |
| 225020 |  | Magazijnkast, hoogte x breedte x diepte 525 x 300 x 135 mm, 10 lade(n), laden in doorschijnend wit |
| 508821 |  | stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart |