

Cascoo inbouwwiel

draagvermogen 400 kg, diameter 160 mm, naaf lengte 60 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met dubbel kogellager, velg van polyamide

Artikelnummer: 243607



inbouwwiel

- draagvermogen 400 kg
- diameter 160 mm
- naaf lengte 60 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met dubbel kogellager
- velg van polyamide
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	materiaal velg	polyamide
roltype	transportapparaatwielen	wiellager	dubbel kogellager
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	400 kg	draadvangkappen	nee
banden	Polyurethaan	naaflengte	60 mm
wiel-ø	160 mm	gewicht	0,79 kg

