

Scangrip lampe frontale HEAD LITE


Ampoule : DEL COB, spot DEL haute performance, avec serre-tête réglable et capteur avec interrupteur marche/arrêt sans contact, angle de rayonnement 120 / 100 °, avec fonctionnement sans fil

Numéro d'article: 254564



lampe frontale

- Convient pour ateliers humides
- hauteur x largeur x profondeur 41 x 74 x 41 mm
- Ampoule : DEL COB, spot DEL haute performance
- avec serre-tête réglable et capteur avec interrupteur marche/arrêt sans contact
- durée d'éclairage 1,5 - 15 h
- angle de rayonnement 120 / 100 °
- Avec variateur de 10 à 100 %
- Basculant
- avec fonctionnement sans fil
- Compatible avec lithium-ions
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- livré batterie incluse



- 3 années de garantie

Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	équipement lampe	serre-tête réglable, capteur avec interrupteur marche/arrêt sans contact
type de lampe	lampe frontale	Fonction de tête de lampe	Basculant
convient pour (secteurs)	ateliers humides	fonction lampe	Avec variateur de 10 à 100 %
type d'ampoule	DEL COB, spot DEL haute performance	hauteur	41 mm
Durée d'éclairage	1,5-15 h	largeur	74 mm
flux lumineux	15-150	profondeur	41 mm
flux lumineux du spot	75	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
avec variateur	oui	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
angle de rayonnement	120-100 °	volume de livraison	batterie
alimentation	fonctionnement sans fil	garantie	3 années
type de batterie	lithium-ions	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
capacité de batterie	0,8 Ah	Poids	0,17 kg