

depot PolySafe

geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen, hoogte x breedte x diepte 1980 x 1140 x 1410 mm, voor 2 x 200 liter vat, met 1 niveau met opvangbak, opvangvolume bodemopvangbak 240 l, romp van Polyethyleen in grijs



Artikelnummer: 271566

depot

- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- voor opslag onder dak, buiten
- bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren
- model van het depot officieel toegelaten
- hoogte x breedte x diepte 1980 x 1140 x 1410 mm
- hoogte x breedte x diepte binnen 1500 x 975 x 1315 mm
- voor 2 x 200 liter vat
- met 1 niveau met opvangbak
- opvangvolume bodemopvangbak 240 l
- uitgerust met opvangbak, deur en vak in de deur
- onderbouw vorkkokers
- romp van Polyethyleen in grijs
- Voorbereid voor vloerbevestiging
- Leveringstoestand voorgemonteerd



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	container	materiaal	Polyethyleen
type kast	depot	kast uitrusting	opvangbak, deur, deurvak

opslagplaats	onder dak, buiten	legborden / schappen aantal	1 stuks
geschikt voor gevaarlijke stoffen	aquatoxische en bijtende stoffen	legbord-/niveautype (onderste ni	opvangbak
bouwwijze (toelating)	model van het depot officieel toegelaten	opvangvolume vloeropvangbak	240 l
bestendigheid	tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren	kleur romp	grijs
capaciteit	2 x 200 liter vat	kleur voorkant	blauw
hoogte	1980 mm	afsluitbaar	ja
binnenhoogte	1500 mm	type deur	dubbele openslaande deur
breedte	1140 mm	onderbouw	vorkkokers
binnenbreedte	975 mm	opstelling	vloermontage
diepte	1410 mm	levering	voorgemonteerd
binnendiepte	1315 mm	gewicht	110 kg
draagvermogen	800 kg		

Gerelateerde Producten

271601



bevestigingsset voor depot voor gevaarlijke stoffen, van staal