

Kappes armoire modulaire RasterPlan®


hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, 3 niveaux avec tablette en acier, 3 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 522598



Kappes Armoire pour charges lourdes RasterPlan®

armoire modulaire

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en acier, soudé
- double porte battante vitrée
- portes à double paroi
- coins avec brasages durs
- 3 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 160 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 3 tiroir(s)
- force par tiroir 110 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre



- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire modulaire	surface de face avant	finition peinture époxy
type de porte	porte à double battant	système de fermeture	serrure à cylindre
hauteur	1950 mm	soubassement	socle
largeur	1000 mm	matériau	acier
profondeur	600 mm	matériau de finition	soudé
équipement armoire	tablettes, tiroirs	tablette réglable au pas	25 mm
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	surface de tablette	galvanisé
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillable	oui
charge tablette	160 kg	cloison de séparation médiane	non
nombre de tiroirs	3 pièce	structure de porte	à double paroi
hauteur frontale 100 mm	1 pièce	glissière tiroir	rail télescopique
hauteur frontale 125 mm	2 pièce	extension tiroir	100 %
capacité de charge de tiroir	110 kg	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	Poids	147 kg

Accessoires

522564		blocage d'extension pour tiroir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
522565		Ancrage de tablette pour armoire pour charges lourdes
522606		tablette en acier pour armoire pour charges lourdes, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, force 160 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522608		Tablette couliss. pour armoire pour charges lourdes, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 160 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522609		tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur 100 mm, en RAL7035 gris clair
522610		tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur 100 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522611		tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur 125 mm, en RAL7035 gris clair
522612		tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur 125 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522613		tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur 175 mm, en RAL7035 gris clair
522614		tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur 175 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522615		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion

522616		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 125 mm, hauteur 125 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
522617		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 175 mm, hauteur 175 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
522620		Ancrage de tablette pour armoire pour charges lourdes
522621	·	plaque de rangement perforée, hauteur x largeur 455 x 497 mm, pour paroi latérale intérieur droit, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair
522622	·	plaque de rangement perforée, hauteur x largeur 455 x 497 mm, pour paroi latérale intérieur droit, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge