

BS-ROLLEN support pour transporteurs

rouleau de manutention en acier,
diamètre de roulette 60 mm, avec
barrette à billes pivotante, force 200
kg, largeur du convoyeur 350 mm,
hauteur 758 - 1197 mm

Numéro d'article: 524978



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Pied support à rouleaux pour approvisionnement en matériel

Pied support 2 fonctions avec barrette pivotante à rouleau et à billes

support pour transporteurs




- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 60 mm
- avec barrette à billes pivotante
- force 200 kg
- largeur du convoyeur 350 mm
- hauteur 758 - 1197 mm
- cadre en acier avec laquage
- pliables pour un gain de place

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	extensible	non
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	largeur de convoyeur	350 mm
composants de convoyeur	support pour transporteurs	hauteur	758-1197 mm
type de roulettes	rouleau de manutention	matériau de cadre	acier
matériau de roulette	acier	surface de cadre	laqué
diamètre de rouleau	60 mm	fonction rabattable	pliables pour un gain de place

charge	200 kg	soubassement	vis de mise à niveau
équipement pied support à roulea	barrette à billes pivotante	Poids	12 kg

Cela s'adapte aussi ...

505362		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir
520983		table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm