


hofs dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 635 mm, veldlast 650 kg / vaklast 90 kg, 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 6 ordnerhoogtes, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 652828



hofs
REGALSYSTEME



hofs Dossier-inhaakstelling

Aanbouwstelling

hofs dossierstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 635 mm
- veldlast 650 kg / vaklast 90 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm
- 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 6 ordnerhoogtes
- niveaus met insteekbare aanslagrand in het midden en legbordrand






aan de zijkant van het bovenste vakniveau tegen eruit vallen van
ordners

- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, verstevigingstraversen en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie

Technische details





meubeltype	stelling	stabiliteit/versteviging/scho ren	stabiliteitsliggers
stellingtype	dossierstelling	gebruik	tweezijdig
stellingsysteem	kliksysteem	materiaal	staal
stellingveld	aanbouwveld	stelling uitrusting	legborden
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	vakbreedte	1000 mm
hoogte	2000 mm	vakdiepte	600 mm
breedte	1010 mm	ordnerhoogtes	6 stuks
diepte	635 mm	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	6 stuks	oppervlak standaard	verzinkt
vaklast	90 kg	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	650 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, verstevigingstraversen en niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	levering	gedemonteerd
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand in het midden // legbordrand aan de zijkant	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus in hoogte ve	ja	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	46,27 kg

Gerelateerde Producten

150122		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs
150123		muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
658857		legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 90 kg, uitgerust met aanslagrand en veiligheidsrand, van staal met

		corrosiebeschermende zinklaag
868419		paal voor aanbouwstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
953347		vakverdeler, vrijstaand, passend voor 25 mm randhoogte, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrapladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraffliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg