

Tragfähigkeit 150 kg

1 – 3

Breite Ausführung

- In verschiedenen Varianten lieferbar
- Viele Einsatzmöglichkeiten, z.B. im Lager, in der Fertigung, Montage, Versand, Archiv usw.

Tischflächen aus MDF-Holz, Dekor beschichtet, jeweils durch überstehende Leisten eingefasst. 2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen. Alle Räder mit Rollenlager.

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

(Wahlweise mit spurlosen Vollgummireifen oder Luftreifen).



Nur Pos. 1 + 2

4 + 5

Schmale Ausführung

Ladefläche mit überstehenden Leisten eingefasst.

Mit spurlosen Vollgummireifen, Rad-Ø 125 mm.

Anlieferung erfolgt zerlegt – leichte Montage!

Tragfähigkeit 250 kg

6 Mit Abrollrand

Beide Ladeflächen aus MDF-Holz, Dekor beschichtet, mit Stahlrahmen eingefasst, 15 mm hoher Abrollrand. Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen. Spurlose Vollgummireifen. Rollenlager.

Schreibtafel

Für alle Ausführungen passend.

PVC-Tafel mit Papierklemme.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

5

Jahre Garantie



1



2 Mit Luftreifen



3 Mit 75 mm hohen Ladebordwänden



4



5



6



Maximaler Bodenschutz:
Rollen mit spurloser Bereifung

Artikel		1	2	3	4	5	6
Tragfähigkeit	kg	150	150	150	150	150	250
Ladefläche	Länge x Breite mm	1000 x 570	1000 x 570	1010 x 580	770 x 470	770 x 470	1020 x 590
Etagenhöhe	mm	300 / 800	300 / 550 / 800	300 / 800	300 / 800	300 / 550 / 800	320 / 830
Vollgummireifen spurlos	Schiebebügelhöhe mm	1115	1115	1115	1115	1115	1160
	Rad-Ø mm	125	125	125	125	125	160
	Nr.	200 454 01	200 459 01	200 455 01	200 456 01	200 457 01	200 458 01
Luftreifen	Schiebebügelhöhe mm	1190	1190	1190	–	–	–
	Rad-Ø mm	200	200	200	–	–	–
	Nr.	200 532 01	200 534 01	200 533 01	–	–	–
Schreibtafel für alle Ausführungen passend		200 011 01					