

**Coffret mural 19" SoHo, monté - (L)600 x (P)560 mm**

- **châssis:** vissé
- **profondeur utile:** 520 mm
- **protection:** IP20
- **porte frontale:** vitrée avec serrure à barillet
- **panneaux latéraux:** en tôle d'acier non amovibles
- **mécanisme de verouillage:** simultané
- **passages de câbles:** encoches pour entrée de câbles
- **caractéristiques:** tôle d'acier de 1,2 - 1,5 mm • toit en tôle avec fentes d'aération • rails profilés réglables en profondeur
- **surface:** revêtement en poudre électrostatique
- **livraison:** prémonté(démontable) avec 2 clés




Coffret mural 19"



Coffret mural 19"



Coffret mural 19"



Coffret mural 19"



Coffret mural 19"

Produit	Hauteur de montage	Modèle	Capacité de charge	Dimensions (L x P)	Hauteur	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Coffret mural 19", une pièce	6 U	porte vitrée	70 kg	600 x 560 mm	366 mm	gris clair	W06E66G	11114552
		porte vitrée	70 kg	600 x 560 mm	366 mm	noir	W06E66B	11114553
	9 U	porte vitrée	70 kg	600 x 560 mm	510 mm	gris clair	W09E66G	11114556
		porte vitrée	70 kg	600 x 560 mm	510 mm	noir	W09E66B	11114557
	12 U	porte vitrée	70 kg	600 x 560 mm	621 mm	noir	W12E66B	11114561
		porte en verre	70 kg	600 x 560 mm	755 mm	gris clair	W15E66G	11114564
	15 HE	porte vitrée	70 kg	600 x 560 mm	755 mm	noir	W15E66B	11114565
		porte vitrée	70 kg	600 x 560 mm	1.022 mm	gris clair	W21E66G	11114572
	21 U	porte vitrée	70 kg	600 x 560 mm	1.022 mm	noir	W21E66B	11114573
		porte vitrée	70 kg	600 x 560 mm	1.022 mm	noir	W21E66B	11114573
Zubehör: Ersatztür	6 HE					lichtgrau	D06E64G	11115585