

**CAT 5e, Klasse D, RJ45 Patchkabel-Adapter, geschirmt**

AT-AG CX2 4016032066590



**CAT 5e Patchkabel Adapter, geschirmt**  
**2x RJ45 Buchse zu 1x RJ45 Stecker Kabellänge 0,19m**

- 1 Belegung: CAT 5e, 1:1 belegt
- 1 2 x RJ45-Buchse zu 1x RJ45-Stecker
- 1 Länge 0,19 m
- 1 Material Gehäuse: ABS halogenfrei, UL 94 V0
- 1 Material Oberfläche: Kupfer mit Nickel
- 1 Material Leiterplatte: FR4, 1,2 mm Stärke
- 1 Material LSA Kontakte: Phosphor Bronze mit 50µ Verzinnung über 60µ Ni-Beschichtung
- 1 Steckzyklen: ≥ 750
- 1 Betriebstemperatur: -40°C ~ +80°C

**CAT 5e, Klasse D, RJ45 Patchkabel-Adapter, geschirmt**

AT-AG CX2 4016032066590

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	250	13,08	43,00	38,50	27,00	44698,50
Innen-VPE	50	2,62	12,00	30,00	32,00	11520,00
Einzel-VPE	1	0,05	2,50	9,00	27,00	607,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	2,00	7,00	20,50	287,00

→ **Verpackungstyp:**



Ursprungsland: China