

META

Weitspannregal

MINI-RACK

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1451 x 1050 mm, Fachlast 600 kg, 3 Ebene(n) mit Stahlpaneele, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 479359



META Weitspannregal MINI-RACK

Anbauregal

Weitspannregal






- Anbaufeld
- Stecksystem
- Geeignet für sperrige Güter
- Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1451 x 1050 mm
- Feldlast 4350 kg
- Fachlast 600 kg
- Fach Breite x Tiefe 1400 x 1050 mm
- 3 Ebene(n) mit Stahlpaneele
- Ebenen mit Verstärkung durch Unterzüge
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- Nutzung einseitig

- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ständer mit Fußplatte (dübelfähig)
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen mit dübelfähigen Fußplatten und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie


Technische Details

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|--|
| Möbeltyp | Regal | Böden / Ebenen Ausstattung | Verstärkung durch Unterzüge |
| Regaltyp | Weitspannregal | Böden / Ebenen Stabilität | mittiger Unterzug |
| Regalsystem | Stecksystem | Höhenverstellraster Ebene | 50 mm |
| Regalfeld | Anbaufeld | Nutzung | einseitig |
| geeignet für (Produkt/Material) | sperrige Güter | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Material | Stahl | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| Höhe | 2200 mm | Oberfläche Traversen | verzinkt |
| Breite | 1451 mm | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Tiefe | 1050 mm | Unterbau | Fußplatte (dübelfähig) |
| Fachlast | 600 kg | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Fachbreite | 1400 mm | Lieferumfang | Anbauregal mit 1 Ständerrahmen mit dübelfähigen Fußplatten und Ebenen gem. Angebot |
| Feldlast | 4350 kg | Anlieferung | zerlegt |
| Fachtiefe | 1050 mm | Garantie | 5 Jahre |
| Böden / Ebenen Anzahl | 3 Stück | Gewicht | 72,262 kg |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlpaneele | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 150076 |  | Schraubenanker für Weitspannregal |
| 479406 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1851 x 1050 mm, Fachlast 600 kg, 3 Ebene(n) mit Stahlpaneele, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 479439 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 2251 x 1050 mm, Fachlast 600 kg, 3 Ebene(n) mit Stahlpaneele, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 479483 |  | Weitspannregal, Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 2651 x 1050 mm, Fachlast 490 kg, 3 Ebene(n) mit Stahlpaneele, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 480121 |  | Stahlpaneelboden für Weitspannregal, Breite x Tiefe 1400 x 1050 mm, Für eine Fachlast von 600 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 231461 |  | Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß |