

# Inbouw buitenpost met 6 bellen en kleurencamera

10-306

4 jaar  
garantie

Deze ultravlotte inbouwpost is afgewerkt met 3 mm dik aluminium. Hij is voorzien van een kleurencamera. De buitenpost is voorzien van een 5 mm dikke naamplaat in plexiglas die vandaalbestendig is. De vergulde drukknopcontacten zijn onderhoudsvrij en duurzaam. De buitenpost wordt geleverd inclusief inbouwdoos. Deze buitenpost heeft 6 bellen.

## Technische gegevens

Inbouw buitenpost met 6 bellen en kleurencamera.

- Functie: • elke niet-geprogrammeerde drukknop kan het licht bedienen, lichtsymbooltje meegeleverd
- aan elke bedrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden
- bevestigingstoon bij een druk op de bedrukknop
- materiaal drukknoppen: metaal met vergulde, onderhoudsvrije contacten
- energiezuinige naamvensterverlichting met lange levensduur
- 5 mm dikke, onbreekbare en vandaalbestendige naamplaat in plexiglas
- intern geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten (EEPROM)
- Bevestigingswijze
  - win:clip principe
- Afmetingen frontplaat: 296 x 150 x 3 mm (HxBxD)
- Afmetingen inbouwdoos: 247 x 126 x 40 mm (HxBxD)
- Afmetingen naamveld: 19 x 62 mm (HxB)
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
  - Eigenschappen kleurencamera:
    - type: CMOS-sensor
    - resolutie: 380 horizontale tv-lijnen
    - brandpuntsafstand f: 2,0 mm (F=2,5)
    - lichtgevoeligheid: 0 lux met IR, 1 lux zonder IR
    - video-uitgang: 1 Vpp, symmetrisch
    - diagonale dekkingshoek: 130°.
- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
- Extra klem
  - voorzien van een extra klem voor de lokale aansturing van een 24 Vdc-contact
  - aanpasbare tijdsinstellingen zoals deuropenertijd, activeringstijd en gespreksduur.
- Ingangsstroom in rust:  $I(a) = 0,4 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 140 \text{ mA}$  in rusttoestand
- Maximale ingangsstroom:  $I(P_{\text{max}}) = 156 \text{ mA}$
- Dikte frontplaat: 3 mm aluminium
- Afwerkingskleur: grijs
- Afmetingen (HxBxD): 296 x 150 mm
- Markering: CE



CE

[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

10-306 - 14-12-2022