

SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM

Artikelnummer	GTIN
EN10077005	4015120077005



Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Vluchtwegverlichting
Productinformatie	Nur für den Inneneinsatz vorgesehen.
Leveringsomvang	Pictogram (Etiket) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	*UNDEFINED TEXT*
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Inbouwmaat	Inbouwlengthe: 370 mm x Inbouwbreedte: 115 mm x Inbouwdiepte: 66 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 – 2,5 mm ²
Aantal contacten	4
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 328 mm x Breedte 108 mm x Hoogte/diepte 46 mm
Gewicht	440 g

Productbeschrijving

- Vluchtwegaanduiding voor het aansluiten van de centrale, onderbrekingsvrije voedingen / voedingssystemen
- Leesafstanden 14m volgens norm DIN EN 1838
- Zelfcontrole van de lichtbron met de status kleurindicator
- Insteekklem voor doorbedrading
- Geoptimaliseerd voor wandmontage, andere montage mogelijkheden met uitgebreide accessoires (niet inbegrepen)
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Pictogram (Etiket) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire

Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP54
Toegestane omgevingstemperatuur	5 °C...+35 °C
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9016

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	24 – 230 V AC
Inschakelstroom	19,5 A / 205 μs
Lekstroom	0,009 mA

VERLICHTING

Lichtuittreding	direct
Nominaal vermogen P	3 W


NOODVERLICHTING

Leesafstand	14 m
Pictogramhoogte	70 mm
Type schakeling	Continuschakeling/noodschakeling
Aansluiting	Centraal (centrale batterij)
Automatische zelftest	–


SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM

Artikelnummer **GTIN**
EN10077005 4015120077005

Maattekening



Schakelschema



Standaardschema met optionele serieschakeling met andere noodverlichting.

Gedetailleerde productbeschrijving

- Vluchtwegaanduiding voor het aansluiten van de centrale, onderbrekingsvrije voedingen / voedingssystemen
- Leesafstanden 14m volgens norm DIN EN 1838
- Zelfcontrole van de lichtbron met de status kleurindicator
- Insteekklem voor doorbedrading
- Geoptimaliseerd voor wandmontage, andere montagemogelijkheden met uitgebreide accessoires (niet inbegrepen)
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Pictogram (Etiket) niet meegeleverd. Separaat bestellen als accessoire