


# Mikrométer beállító etalonok $\leq 1000$ mm

## Sorozat 167




### Metrikus

No.	Hossz mm	Pontosság [ $\mu\text{m}$ ]	Átmérő (D) [mm]
167-101	25	$\pm 1,5$	6,35
167-102	50	$\pm 2$	6,35
167-103	75	$\pm 2,5$	6,35
167-104	100	$\pm 3$	7,9
167-105	125	$\pm 3,5$	7,9
167-106	150	$\pm 4$	7,9
167-107	175	$\pm 4,5$	7,9
167-108	200	$\pm 5$	9,4
167-109	225	$\pm 5,5$	9,4
167-110	250	$\pm 6$	9,4
167-111	275	$\pm 6,5$	9,4
167-112	300	$\pm 7$	9,4
167-113	325	$\pm 7,5$	9,4
167-114	350	$\pm 8$	9,4
167-115	375	$\pm 8,5$	9,4
167-116	400	$\pm 9$	9,4
167-117	425	$\pm 9,5$	9,4
167-118	450	$\pm 10$	9,4
167-119	475	$\pm 10,5$	9,4
167-120	500	$\pm 11$	11,9
167-121	525	$\pm 11,5$	11,9
167-122	550	$\pm 12$	11,9
167-123	575	$\pm 12,5$	11,9
167-124	600	$\pm 13$	11,9
167-125	625	$\pm 13,5$	11,9
167-126	650	$\pm 14$	11,9
167-127	675	$\pm 14,5$	11,9
167-128	700	$\pm 15$	11,9
167-129	725	$\pm 15,5$	11,9
167-130	750	$\pm 16$	11,9
167-131	775	$\pm 16,5$	11,9
167-132	800	$\pm 17$	11,9
167-133	825	$\pm 17,5$	11,9
167-134	850	$\pm 18$	11,9
167-135	875	$\pm 18,5$	11,9
167-136	900	$\pm 19$	11,9
167-137	925	$\pm 19,5$	11,9
167-138	950	$\pm 20$	11,9
167-139	975	$\pm 20,5$	11,9
167-140	1000	$\pm 21$	11,9

### Metrikus

#### Készlet

No.	Hossz mm	Etalonok száma
167-902	25-125	5
167-903	25-275	11



### Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát (A tűrés a középhosszra vonatkozik 20°C-on)
Síklapúság $\mu\text{m}$	0,3 $\mu\text{m}$
Párhuzamosság	2 $\mu\text{m}$
Mérési felület	finomleppelt

