

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer	6920004A
EAN	4015609719464
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr.	DE 22131895

Artikelbeschreibung

Kunststoff-Steckdosenkombination In: 40A mit einem RCD Typ B SK, 4 MCBs und 4 Schutzkontaktsteckdosen



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (692) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP44

Größe ca. 237 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:

2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40

Abgänge / Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -B- SK

4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

stückgeprüft

anschlussfertig verdrahtet

Bemessungsstrom: 40A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	2,6 kg
Verpackungseinheit (VPE)	1
Länge der Verpackung	0,26 m
Breite der Verpackung	0,19 m
Tiefe der Verpackung	0,195 m
Bruttogewicht (VPE)	2,77 kg

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_6.0
ETIM-Klasse	EC000379

Technische Produktdaten

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	4
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	237 mm
Breite	183 mm
Tiefe	152 mm