

## Szűrő-nyomáscsökkentő

Helytakarékos építési mód munkalevegő tisztításához és beállításához. Kézi leeresztő szeleppel a kondenzátum leeresztéséhez.

Csatlakozómenet		G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"
Névleges átfolyás	l/perc	2000	3000	5500
Szélesség/magasság	mm	48/203	48/2003	70/273
Tartály-térfogat	cm <sup>3</sup>	25	25	85
Állványtartomány	bar	0,5-10	0,5-10	0,5-10
Szűrő finomság	µm	40	40	40
max. előnyomás	bar	16	16	16
<b>75422</b>	Kód	<b>010</b>	<b>020</b>	<b>030</b>
Darabár	€	<b>68,10</b>	<b>70,20</b>	<b>107,00</b>

Term.csop. 758

