

**Artikelnummer:** 150541

**Kurzbeschreibung:** Transportwagen van licht metaal, met scharnierdeksel, 415 l



**Langbeschreibung:** Transportwagen van licht metaal, met scharnierdeksel: Zeer stevig van corrosievrij aluminiumlegering AlMg3 en AlMgSi volgens DIN 1725/1 en DIN 1745/1. De wanden zijn met trapeziumvormige ribben verstevigd. Alle transportwagens zijn voorzien van vervangbare kwaliteitswielen. De wielen zijn van massief rubber, stalen wielvorken, rollagers en afdekkappen. De 2 zwenkwielen zijn standaard met rem uitgevoerd, vlg. DIN EN 1757-3. De diameter van het wiel is afgestemd op het draagvermogen van de wagen (zie tabel) Polyamide wielen en oplossingen op maat op aanvraag.

<b>223 liter</b>	afm. inw.:   700 x b 550 x h 580 mm. Totale hoogte: 740 mm	wiel-a <sup>m</sup> 100 mm
<b>322 liter</b>	afm. inw.:   960 x b 550 x h 610 mm. Totale hoogte: 770 mm	wiel-a <sup>m</sup> 100 mm
<b>415 liter</b>	afm. inw.:   1000 x b 640 x h 650 mm. Totale hoogte: 845 mm	wiel-a <sup>m</sup> 125 mm
<b>560 liter</b>	afm. inw.:   1250 x b 650 x h 680 mm. Totale hoogte: 870 mm	wiel-a <sup>m</sup> 125 mm
<b>656 liter</b>	afm. inw.:   1250 x b 700 x h 750 mm. Totale hoogte: 945 mm	wiel-a <sup>m</sup> 125 mm

