

DATENBLATT

USB4 40Gbit Kabel, Typ-C St - Typ-C St, TB3, 8K60Hz, 100W, 0.8m



Beschreibung

USB4 Gen 3x2 Kabel zum Anschluss als Daten-, Video- und Ladekabel
 40Gbit/s Bandbreite
 Kompatibel zu USB4, USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt™ 3
 USB Power Delivery 3.0 mit bis zu 100W
 DP Alternate mode 2.0 und 1.4 für Videoausgabe mit Videoauflösung bis max. 10K30Hz, 8K60Hz oder 4K120Hz
 Unterstützt HDR10, HDCP 1.4 und 2.3
 Mit E-Mark Chip für sichere Spannungsversorgung

Allgemeine Daten

Anzahl der Pole Anschluss 2	24
Anzahl der Pole Anschluss 1	24

Kabelaufbau

Ausführung Anschluss 2	Stecker
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-C
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-C

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-04-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB4 40Gbit Kabel, Typ-C St - Typ-C St, TB3, 8K60Hz, 100W, 0.8m

Übertragungstechnische Eigenschaften

Speed | 40 Gbit/s

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Länge	Typ
EBUSBC40-TB40G.0,8	USB4 40Gbit Kabel, Typ-C St - Typ-C St, TB3, 8K60Hz, 100W, 0.8m	schwarz	0,8 m	USB4 40Gbit Typ C Anschlusskabel, TB3, 8K, 100W

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-04-2023 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

