

61806505	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® SINUS PP	

Der parallel-gewellte Kabelschuttschlauch SILVYN® SINUS PP ist ein sinus-geschlitzten Schuttschlauch für Kabel und Leitungen.

Der Schlauch ist geeignet für die nachträgliche Montage an bereits installierten Kabeln und Leitungen und bleibt bei Torsion weitgehend geschlossen.



Material: PP - Polypropylen

Eigenschaften: Hohe Mechanische Beständigkeit
Gute Chemische Beständigkeit
Hohe Wärmeformbeständigkeit
Hohe Kälteschlagzähigkeit
UV-Beständig

Temperaturbereich: -40°C bis +130 °C

Farbe: Schwarz

Bemerkung: Cadmiumfrei
Selbstverlöschend V2 nach UL94
FMVSS 302

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nenn- weite	Durchmesser mm		Rillen- breite mm	Rillen- abstand mm	Wand- stärke mm
			Innen	Außen			
6180 6505	SILVYN® SINUS PP 6,7x10,0 BK	7,5	6,7	10,0	1,8	2,7	0,15
6180 6510	SILVYN® SINUS PP 8,4x11,4 BK	8,5	8,4	11,4	1,5	2,4	0,20
6180 6515	SILVYN® SINUS PP 9,9x13,0 BK	10	9,9	13,0	1,8	2,7	0,25
6180 6520	SILVYN® SINUS PP 12,2x15,7 BK	12	12,2	15,7	2,2	3,1	0,30
6180 6525	SILVYN® SINUS PP 12,7x15,8 BK	13	12,7	15,7/8	1,8	2,7	0,30
6180 6530	SILVYN® SINUS PP 14,2x18,4 BK	14	14,2	18,4	2,3	3,3	0,30
6180 6535	SILVYN® SINUS PP 16,6x21,0 BK	17	16,6	21,0	2,3	3,3	0,30
6180 6540	SILVYN® SINUS PP 19,2x23,9 BK	19	19,2	23,9	2,3	3,5	0,30
6180 6545	SILVYN® SINUS PP 21,3x25,4 BK	22	21,3	25,4	2,2	3,1	0,30

Passendes Zubehör: SILVYN® SPLIT GMP-M
SILVYN® SPLIT COS
SILVYN® FCL
Einführhilfe STKP

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61806505DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------