

## Rollcart Kommissionierwagen

Traglast 300 kg, mit 4 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1350 x 400  
mm, Etage(n) aus Stahl, Konstruktion  
aus Stahl/Holz (verschweißt) mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau, Mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158183



## Rollcart Kommissionierwagen

Kommissionierwagen

- Traglast 300 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1350 x 400 mm
- Höhe x Länge x Breite 1740 x 1530 x 800 mm
- Etage(n) aus Stahl
- Etage(n) geneigt, mit Ladefläche aus Holz
- Konstruktion aus Stahl/Holz (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

|                      |                             |                       |                         |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Transportgerät       | Transportwagen              | Material              | Stahl/Holz              |
| Wagentyp             | Kommissionierwagen          | Material Verarbeitung | verschweißt             |
| Traglast             | 300 kg                      | Euronorm              | nein                    |
| Ladeflächenlänge     | 1350 mm                     | Etagenausrichtung     | gerade + geneigt        |
| Ladeflächenbreite    | 400 mm                      | Aufbauten             | keine                   |
| Höhe                 | 1740 mm                     | Schiebebügel          | 1 Stück                 |
| Etagen Anzahl        | 4 Stück                     | klappbar              | nein                    |
| Material Etage(n)    | Stahl                       | Radanordnung          | rechteckig              |
| Etage(n) Ausführung  | geneigt                     | Durchmesser Rad       | 125 mm                  |
| Etage(n) Ausstattung | mit Ladefläche aus Holz     | Radlager              | Rillenkugellager        |
| Länge                | 1530 mm                     | Material Gehäuse      | Stahl                   |
| Breite               | 800 mm                      | Oberfläche            | pulverbeschichtet       |
| Bereifung            | TPE                         | Farbe                 | enzianblau // RAL5010   |
| Rollen Anzahl / Art  | 2 Lenk- und 2 Bockrollen    | Norm                  | EN 1757-3 (Feststeller) |
| Rad Ausstattung      | Lenkrollen mit Feststellern | Gewicht               | 107 kg                  |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 158185 |    | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 320 x 500 mm, Aus Kunststoff in rot  |
| 158186 |   | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 220 x 350 mm, Aus Kunststoff in gelb   |
| 158187 |   | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 220 x 350 mm, Aus Kunststoff in blau   |
| 158188 |   | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 220 x 350 mm, Aus Kunststoff in rot  |
| 158189 |   | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 220 x 350 mm, Aus Kunststoff in grün   |
| 158400 |   |   |
| 158410 |  | Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar   |
| 158414 |  | Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 125 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |