

## KS Tools

### KS Tools Feinmechanik-USB-Akku-Schraubendreher



Artikelnummer: 272604



## Technische Details

Teile im Satz	21-tlg.	Batterie-Zusammensetzung	Lithium (wiederaufladbar)
Akku Spannung [V]	3,7 V	Lithium-Batterie enthalten	ja
Sechskantantrieb für Bits	4mm	Gesamtlänge L in mm	180 mm

Ladezeit	1 Std.	Batterie enthalten	ja
Lithium-Info	Lithium im Produkt (eingebaut oder beiliegend)	Akkuspannung und Kapazität	3,7 V / 260 mAh
Akkukapazität [Ah]	0,26 Ah	Batterie wiederaufladbar	ja
Drehmoment max.	3 Nm	Akkutechnologie	Lithium-Ionen
Spannung Stecker	5 V	Netzstecker	Micro USB - USB-A
Funktions-Attribut 1	umschaltbar	Material	Kunststoffgehäuse
Anzahl benötigter Batterien	1	Spannung Batterie/Akku	3,7 V
Betriebsart	Akkupack	Arbeitsdauer	5 - 6 h

## Dazu passt auch ...

149690		Reifenregal, Anbaufeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2000 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 770 mm, Feldlast 1200 kg / Fachlast 400 kg, 3 Ebene(n) mit Weitspannholmen, optimiert für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221243		Großvolumen-Müllsackständer, 1 Sackhalterung(en) für je 600 l Säcke, Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 800 x 800 mm, Gestell aus Stahl mit Epoxidbeschichtung in blau, Unterbau 4 Lenkrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
234030		KS Tools Profi-Reifenwagen, Tragkraft max. 150kg
234916		KS Tools Universal-Abbrechklingen-Messer 18 mm