

hofe

## Aktenregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 335 mm, Feldlast 650 kg / Fachlast 60 kg, 6 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 6 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 659485



hofe  
REGALSYSTEME



## hofe Akten-Steckregal

### Grundregal

hofe Aktenregal - Grundfeld

- Geeignet für Archivräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 335 mm
- Feldlast 650 kg / Fachlast 60 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
- 6 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 6 Ordnerhöhen
- Ebenen mit Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der






oberen Fachebene





- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebenungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details





|                                     |  |                    |  |
|-------------------------------------|--|--------------------|--|
| Möbeltyp                            | Regal  | Nutzung            | einseitig  |
| Regaltyp                            | Aktenregal                                   | Material           | Stahl  |
| Regalsystem                         | Stecksystem                                  | Regal Ausstattung  | Böden  |
| Regalfeld                           | Grundfeld                                    | Fachbreite         | 1000 mm  |
| geeignet für<br>(Branche/Bereich)   | Archivräume                                  | Fachtiefe          | 300 mm   |
| Höhe                                | 2000 mm                                      | Farbe Ständer      | lichtgrau // RAL7035   |
| Breite                              | 1060 mm                                      | Farbe Boden        | lichtgrau // RAL7035   |
| Tiefe                               | 335 mm                                       | Ordnerhöhen        | 6 Stück  |
| Böden / Ebenen Anzahl               | 6 Stück                                      | Oberfläche Boden   | verzinkt //<br>kunststoffbeschichtet   |
| Fachlast                            | 60 kg  | Oberfläche Ständer | verzinkt //<br>kunststoffbeschichtet   |
| Feldlast                            | 650 kg                                       | Farbe Ausführung   | lichtgrau // RAL7035   |
| Böden- / Ebenentyp                  | Stahlblechboden                              | Lieferumfang       | Grundregal mit 2<br>Ständerrahmen,<br>Diagonalverstrebenungen<br>und Ebenen gem. Angebot |
| Böden / Ebenen<br>Ausstattung       | Anschlagkante // seitliche<br>Bodenabkantung | Anlieferung        | zerlegt  |
| Böden / Ebenen<br>höhenverstellbar  | ja   | Zertifizierung     | GS // RAL-Gütezeichen  |
| Höhenverstellraster Ebene           | 25 mm  | Garantie           | 5 Jahre  |
| Stabilität / Aussteifung /<br>Verst | Diagonalverstrebenungen                      | Gewicht            | 27,71 kg   |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 150122 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau  |
| 150123 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung  |
| 659474 |  | Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 760 x 335 mm, Feldlast 650 kg / Fachlast 60 kg, 6 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 6 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 659496 |  | Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 335 mm, Feldlast 650 kg / Fachlast 60 kg, 6 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 6 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 674081 |  | Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm, Für eine Fachlast von 60 kg, Ausgestattet mit Anschlagkante und Sicherheitskantung, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau  |
| 868292 |  | Pfosten für Grundregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar  |
| 953347 |  | Fachteiler, Freistehend, Passend für 25 mm Bodenkantungshöhe, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau   |

### Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 146193 |    | Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung |
| 528204 |    | Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen  |
| 529925 |   | Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium   |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg                         |