

Artikelnummer: 155264

Kurzbeschreibung: Werkplaatswagen PROJAHN GALAXY, plaatstaal, 7 schuifladen, tot 450 kg, afsluitbaar, rood/antraciet

Langbeschreibung: Werkplaatswagen PROJAHN GALAXY, plaatstaal, 7 schuifladen, tot 450 kg, afsluitbaar, div. kleuren: Met de werkplaatswagen GALAXY van PROJAHN bent u met uw gereedschap mobiel. Vier grote wielen met rollende en roterende remmen en een aan beide zijden monteerbare handgreep vergemakkelijken de handling van de trolley met een draagvermogen tot 450 kg. De robuuste dubbelwandige constructie bestaat uit plaatstaal en biedt plaats aan zeven zeer stabiele laden met volledige uittrekbaarheid. Bij het openen kan één compartiment volledig worden uitgetrokken. De uittrekbeveiliging voorkomt dat een ander compartiment per ongeluk wordt uitgetrokken. De trolley is verkrijgbaar in drie verschillende kleurencombinaties zodat u het gereedschap in uw werkplaats naar wens kunt sorteren. U kunt het product ook uitbreiden met opzetstukken of de laden uitrusten met inzetstukken - dit houdt het ook netjes. Elke afzonderlijke lade kan met maximaal 40 kg worden geladen. Uw gereedschap is dus stabiel ondergebracht. De duurzame trolley kan worden vergrendeld door centrale vergrendeling om diefstal te voorkomen. Met de PROJAHN GALAXY-werkplaatswagen PROJAHN GALAXY kunt u uw gereedschap gemakkelijk overal mee naartoe nemen waar het nodig is. **Meer details:**

- Praktische werkplaatswagen voor professioneel gebruik
- Robuuste dubbelwandige constructie, materiaaldikte: 0,8 mm.
- Multifunctioneel dankzij de vierkante geperforeerde zijwanden van geperforeerd plaatstaal
- 7 laden met 100% uittrekbare en uittrekbare ladeblokkering, met centrale vergrendeling
- Handvat kan aan beide zijden worden gemonteerd.
- Uitbreidbaar met werkplaats trolley opzetstukken en inzetstukken
- 2 vaste en 2 remwielen (a^o 127 x B 50 mm), met rol- en roterende rem, olie- en zuurbestendig
- Materiaal: gepoedercoat plaatstaal
- Verschillende kleurencombinaties beschikbaar
- Ladehoogte: 2 x 154 mm, 5 x 75 mm, 5 x 75 mm
- Binnenafmetingen van de compartimenten: 560 x 395 mm.
- Draagvermogen per lade: 40 kg
- Maximale totale belasting: 450 kg
- Afmetingen: B 678 (incl. handgreep 755) x D 459 x H 980 mm.
- Gewicht: 57 kg

