

**Artikelnummer:** 93496

**Kurzbeschreibung:** Multifunctionele ladder 3-delig, 3x12 sporten

**Langbeschrijving:** Multifunctionele ladder 3-delig: Veelzijdig te gebruiken als:

- staladder
- 3-delige schuifladder
- staladder met opgezet schuifdeel
- steunladder

Bij ingeschoven bovendeel heeft u een zeer brede, rechte en daarmee comfortabel stavlak. 2 sterke stangen en extra aluminium schoren vanaf grootte 8 als



spreadstandbeveiliging. Een blokkeerbeveiliging en uitschuifbegrenzers beveiligen het schuifgedeelte, een brede dwarsstang, bij de ladders met 12 en 14 treden met extra schoren opzij, geven de ladders een veilige stand. Antislip, met de poten verschroefde ladderpoten, alle pootsteunen met schroeven M8 bevestigd. Vanaf grootte 10 met wandlooprollen.**Aantal treden 3 x 6**

- lengte staladder: 1,80 m, schuifladder: 4,10 m, met schuifdeel: 3,00 m

**Aantal treden 3 x 8**

- lengte staladder: 2,40 m, schuifladder: 5,50 m, met schuifdeel: 4,10 m

**Aantal treden 3 x 10**

- lengte staladder: 2,95 m, schuifladder: 6,90 m, met schuifdeel: 4,95 m

**Aantal treden 3 x 12**

- lengte staladder: 3,50 m, schuifladder: 8,60 m, met schuifdeel: 6,10 m

**Aantal treden 3 x 14**

- lengte staladder: 4,05 m, schuifladder: 9,70 m, met schuifdeel: 7,20 m

