

Michigan LP



Modelle: 1515 LP/2015 LP
2021 LP/2515 LP

T.S. Total Stop
Modelle: 1211 LP

T.S. Total Stop 24V
Modelle: 1515 LP/2015 LP
2021 LP/2515 LP



Standardausrüstung:

- 3.700.0043 Pistole MV 975 3/8" M mit Schnellverbindung



- 6.602.0044 Lanze 900 mm mit Schnellverbindung.



- 3.103.0050 Düsentyp 045 (Modell 1211 LP/2015 LP)
- 3.103.0052 Düsentyp 055 (Modell 1515 LP)
- 3.103.0055 Düsentyp 070 (Modell 2021 LP)
- 3.103.0049 Düsentyp 040 (Modell 2515 LP)



- 4.618.0143 Hochdruckschlauch 10 m



- Netzkabel 5 m

DETAILS SEITE 9



Ausgestattet mit:

- 4-poligem Elektromotor (1450 U/min) mit thermischem Schutz und Wasserkühlung (3-Phasen-Modelle).
- Drei keramikbeschichteten Kolben (1ph), Keramikkolben (3 ph), linearem Messing-Pumpenkopf mit eingebautem By-Pass-Ventil.
- Niederspannung und verzögertem Vollstopp (3-Phasen-Modell).
- Ansaug- und Lieferventilen aus Edelstahl.
- Eingebautem Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung (1,6 l).
- Druckregler • Manometer in Glycerinbad.
- Zubehörhalter.
- Netzkabelhalter • Ergonomischem Griff.

	MICHIGAN 1211 LP	MICHIGAN 1515 LP	MICHIGAN 2015 LP	MICHIGAN 2021 LP	MICHIGAN 2515 LP
Art.-Nr.:	8.657.0606	8.657.0601	8.657.0602	8.657.0603	8.657.0630
Betriebsdruck	120 bar - -1740 psi	150 bar - -2175 psi	200 bar - 2900 psi	200 bar - 2900 psi	250 bar - 3600 psi
Durchsatz	660 l/h -2,91 GPM	900 l/h -3,96 GPM	900 l/h -3,96 GPM	1260 l/h -5,55 GPM	900 l/h -3,96 GPM
Leistungsaufnahme/Spannung	3000W - 230V~50Hz 1ph	5000W - 400V~50Hz 3ph	7000W - 400V~50Hz 3ph	9400W - 400V~50Hz 3ph	8500W - 400V~50Hz 3ph
Pumpen-Typ/U/min	MP3/1450 U/min	MPW3/1450 U/min	MPW3/1450 U/min	MPW5/1450 U/min	MPW5/1450 U/min
Max. Wasser-Eintrittstemperatur	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Abmessung/Gewicht	60x55x107cm / 52 Kg - 114 lbs	60x55x107cm / 60 Kg - 132 lbs	60x55x107cm / 63 Kg - 140 lbs	60x55x107cm / 69 Kg - 152 lbs	60x55x107cm / 70 Kg - 154 lbs