

**Artikelnummer:** 308947

**Kurzbeschreibung:** Gitterrost-Rollwagen, innerbetrieblich, verzinkt, 800 x 600 mm

**Langbeschreibung:** Gitterrost-Rollwagen, innerbetrieblich, verzinkt, 800 x 600 mm: Der Gitterrost-Rollwagen ist ein vielseitiger Helfer für den innerbetrieblichen Transport von Gütern. Dabei sorgt die niedrige Ladehöhe für einfaches Beladen. Der Gitterrost-Rollwagen ist ideal, um innerbetrieblich Güter auf kurzen Strecken zu transportieren. Dabei trägt der Gitterrost-Rollwagen Waren von bis zu 450 kg. Das Gitterrost ist verzinkt, die Maschenweite der Gitter beträgt 65 x 35 mm. Insgesamt ist der Gitterrost-Rollwagen 800 mm lang, 600 mm breit und 160 mm hoch. Ausgestattet mit vier Lenkrollen aus Polyamid lassen sich Waren auf leicht transportieren. Dabei ist eine Lenkrolle mit einem Feststeller ausgestattet, der den Einsatz des Gitterrost-Rollwagens noch sicherer machen. Weitere Details: Für innerbetrieblichen Einsatz Verzinkter Gitterrost Niedrige Ladehöhe 4 Lenkrollen aus Polyamid 1 Lenkrolle mit Feststeller Maschenweite Gitterrost: ca. 65 x 35 mm Bauhöhe: 125 mm Maße: L 800 x B 600 x H 160 mm Tragfähigkeit: 450 kg Eigengewicht: 11 kg



**EAN/GTIN:** 4052462053847