


# KERPEN Patchkabel Kat.5e (Class D) SF/U, MegaLine D1-20, grün, 3 m

<b>Artikelnummer</b>	21.08.9043
<b>Hersteller</b>	KERPEN DATACOM
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	21.08.9043
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7611990756568



## KERPEN MegaLine D1-20 SF/U Kabel Kat.5e, HiRose TM11 Flammwidrig

- Beidseitig konfektioniertes geschirmtes Kabel (MegaLine D1-20 SF/U) mit HiRose RJ-45 TM11 Stecker und Knickschutztülle

- Aufbau:

Kabeltyp SF/UTP (Screened&Foiled/Unshielded Twisted Pair)

Impedanz 100 Ohm

Innenleiter 8 Adern AWG 26/7 Cu-Litze verzinkt

Aussen-Ø 5,5 mm Richtwert

Gesamtabschirmung Alu-kaschierte Polyesterfolie und Cu-Geflechschirm verzinkt

Kontaktbelegung: 8 Adern 1:1

Kabelmantel: flammwidriges PVC

### Technische Daten

Hersteller: KERPEN DATACOM

Produktgruppe: Twisted Pair Kabel

Produkttyp: SF/UTP Patchkabel

Farbe	grün
Länge	3 m
Schirmungstyp	SF/UTP
Übertragungsqualität	Cat5e / Class D
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 26
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Belegung	EIA/TIA 568B
Farbe (Tülle)	grün
Aussen-Ø Kabel	5,5 mm
Kabel LSOH	nein
Material Aussenmantel Kabel	PVC
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	HiRose TM11
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	240 mm
Verpackungstiefe	260 mm
Paketgewicht	0.126 kg