

stumpf

Werkstattsschrank

Serie 3000

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 500 x 500 mm, 2 Ebene(n) mit Wannensböden, 5 Schublade(n), verschließbar mit Drehriegelverschluss, Unterbau Fußplatte, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 118151



stumpf Werkzeugschrank Serie 3000

Werkstattsschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 500 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Flügeltür
- Türen mit hoher Stabilität durch Türverstärkung
- 2 Ebene(n) mit Wannensböden
- 2 Böden ausziehbar
- Traglast je Ebene 50 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 5 Schublade(n)
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 80 %
- durchgehende Griffleiste
- Auszugsböden mit Teleskopschiene, Auszug 80 %
- mit Auszugssperre
- Ausstattung: Böden, Schubladen
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Drehriegelverschluss
- Unterbau Fußplatte
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035

Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035
- Lichtgrau
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schranktyp	Werkstattschrank	Schließsystem	Drehriegelverschluss
Türtyp	Flügeltür	Unterbau	Fußplatte
Höhe	1800 mm	Material	Stahl
Breite	500 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Tiefe	500 mm	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Mitteltrennwand	nein
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Auszugsführung Boden	mit Teleskopschiene
Traglast Fachboden	50 kg	Auszug Schublade	80 %
Schubladen Anzahl	5 Stück	Auszug Boden	80 %
Auszugböden	2 Stück	Auszugsperre	ja
Fächer	3 Stück	Griff	Drehgriff
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	fahrbar	nein
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Garantie	5 Jahre
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	65,7 kg