

## Rollcart Kommissionierwagen

Traglast 300 kg, mit 4 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1350 x 400  
mm, Etage(n) aus Stahl, Konstruktion  
aus Stahl/Holz (verschweißt) mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau, Mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158183








## Rollcart Kommissionierwagen

Kommissionierwagen

- Traglast 300 kg
- mit 4 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1350 x 400 mm
- Höhe x Länge x Breite 1740 x 1530 x 800 mm
- Etage(n) aus Stahl
- Etage(n) geneigt, mit Ladefläche aus Holz
- Konstruktion aus Stahl/Holz (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Transportgerät	Transportwagen	Material	Stahl/Holz
Wagentyp	Kommissionierwagen	Material Verarbeitung	verschweißt
Traglast	300 kg	Euronorm	nein
Ladeflächenlänge	1350 mm	Etagenausrichtung	gerade + geneigt
Ladeflächenbreite	400 mm	Aufbauten	keine
Höhe	1740 mm	Schiebebügel	1 Stück
Etagen Anzahl	4 Stück	klappbar	nein
Material Etage(n)	Stahl	Radanordnung	rechteckig
Etage(n) Ausführung	geneigt	Rad-Ø	125 mm
Etage(n) Ausstattung	mit Ladefläche aus Holz	Radlager	Rillenkugellager
Länge	1530 mm	Material Gehäuse	Stahl
Breite	800 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Bereifung	TPE	Farbe	enzianblau // RAL5010
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern	Gewicht	107 kg

## Zubehör

158185		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 320 x 500 mm, Aus Kunststoff in rot
158186		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 220 x 350 mm, Aus Kunststoff in gelb
158187		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 220 x 350 mm, Aus Kunststoff in blau
158188		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 220 x 350 mm, Aus Kunststoff in rot
158189		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 220 x 350 mm, Aus Kunststoff in grün
158400		
158410		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158414		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 125 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar