



Drehschranke

- Höhe über Flur : ca. 950 mm
- Gesamtbreite = Typbreite + 400 mm
- Drehpfosten: Stahlrohr \varnothing 102 mm, feuerverzinkt
- Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt
- Auflagepfosten: 2 Stück, Stahlrohr 70 x 70 mm, feuerverzinkt
- Schwenkbar: horizontal
- Verriegelung der geöffneten und geschlossenen Schranke ist am jeweiligen Auflagepfosten



Modellbeispiel: Drehschranke beschichtet mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250bfp)



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Ausführung: Typbreite(=Sperrbalkenlänge)/Farbe

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
------------	-------------	-------------

Ohne Farbe

	413.250	2500 mm / ohne Farbe
	413.300	3000 mm / ohne Farbe
	413.350	3500 mm / ohne Farbe
	413.400	4000 mm / ohne Farbe
	413.450	4500 mm / ohne Farbe

Rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen

	413.250b	2500 mm / rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen
	413.300b	3000 mm / rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen
	413.350b	3500 mm / rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen
	413.400b	4000 mm / rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen
	413.450b	4500 mm / rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen

Variante: Schließung

zus. Art. Nr.	Bezeichnung
v	vorgerüstet für Vorhangschloss
f	Dreikantschloss nach DIN 3223 inkl. Dreikantschlüssel
z	Profilylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 3 Schlüssel

Variante: Befestigung

zus. Art. Nr.	Bezeichnung
	zum Einbetonieren
p	zum Aufdübeln mit Bodenplatte 360x360 mm

Legende:  24 - 72 Stunden  3 - 6 Tage  1 - 3 Wochen  3 - 5 Wochen  5 - 8 Wochen

Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



Befestigungsset Typ 2, Fixanker M16 x 150 mm, VPE 4 Stk.

Fixanker M16 x 150 mm, verzinkt
Verpackungseinheit (VPE): 4 Stück



Befestigungsset Typ 3, Fixanker M16 x 150 mm, VPE 8 Stk.

Fixanker M16 x 150 mm, verzinkt
Verpackungseinheit (VPE): 8 Stück



Feuerwehr-Dreikant aus Grauguss nach DIN 3223 (M12) mit Niethaken

für alle Absperrpfosten mit Dreikantverschluss zum Öffnen der Abdeckkappen mit Federverschluss



Feuerwehr-Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12)

Material: Stahl, feuerverzinkt




Universalschlüssel für Dreikant-, Vierkant-, Sechskant- und Dreikantschlösser nach DIN 3223 (M12)

Gesamtmaße (HxBxT): 150 x 150 x 23 mm
Schenkelweite Dreikant: 8 mm
Schenkelweite Vierkant: 6 mm




Steck-Dreikantschlüssel nach DIN 3223 (M12) Feuerwehrdreikant


zum Öffnen aller Absperrpfosten mit Dreikantverschluss nach DIN 3223



Anwendungsbeispiel:
Drehschranke, beschichtet, mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250bfp)



Technische Ansicht: Drehschranke, beschichtet, mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250v)



Technische Ansicht: Drehschranke, beschichtet, mit Dreikant und Bodenplatte (Art. 413.250v)