

## NV Halogenglühlampe 35,5x35mm, GU4 12V 35W 30° FTH mit Frontglas

Artikel-Nr. 42012

Lampenleistung:	35 W
Lampenspannung:	12 - 12 V
Sockel:	GU4
Ausstrahlungswinkel:	30 °
Farbtemperatur:	3000 K
ANSI:	FTH
Infrarottechnik:	Nein
Frontscheibe:	Ja
Durchmesser:	35.5 mm
Gesamtlänge:	35 mm
Axiale Wendel:	Nein
Reflektorart:	aluminiumbeschichtetes Glas
Niederdrucktechnik:	Ja
UV-Schutz:	Ja
Lichtstärke:	960 cd
Farbe:	ohne
Cool Beam:	Ja
Xenon:	Nein
Neodym-Lampe:	Nein



NV Halogenglühlampe 35,5x35mm Niedervolt Halogenglühlampe MR11, GU4, Abstrahlwinkel 30°, Ansi-Code FTH, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas.

Energieeffizienzklasse: C  
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 38

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:01



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.