

Epson TM m30III - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm)

203 x 203 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - USB - LAN - USB 2.0-Host - Wi-Fi(ac) - Bluetooth 5.0 - USB-C - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CK50152
EAN/UPC	8715946703961



Beschreibung

Epson TM m30III - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm) - 203 x 203 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - USB, LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0, USB-C - Cutter

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson TM m30III - Belegdrucker - s/w - Thermozeile
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - s/w
Gewicht	1.3 kg
Max. Mediengröße	Rolle (7,95 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 x 203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	203 x 203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB, LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0, USB-C
Barcodes	Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, GS1-128, Composite, Code 128 Auto
Medientyp	Thermopapier
Schriftarten	Font A (12x24), Font C (9x17), Font B (10x24), Kanji Font A (24x24), Kanji Font B (20x24), Font B (9x24), Kanji Font B: 16 x 16
Funktionen	Voller / partieller Cutter, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	AC 100-230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.7 cm x 12.8 cm x 12.9 cm



Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.