

Lexmark Matrixdrucker 2580+ Serie



Schneller, zuverlässiger Formulareindruck

Die Lexmark Matrixdrucker 2580+ Serie bietet schnellen Formulareindruck und Merkmale wie Farbbänder mit hoher Kapazität, Unterstützung für mehrteilige Formulare sowie Zeichen- und Seitenzähler.



Schwarz



Bis 618 Zeichen/
Sekunde bei 12 cpi



Mehrteilige
Formulare



Netzwerkmodell



Lexmark 2580+

Übersicht :

Zuverlässigkeit und Leistung

Mit Druckgeschwindigkeiten bis 618 Zeichen/Sekunde bei 12 cpi und einem robusten Design für extreme Umgebungen und Druckaufkommen, garantiert die Lexmark Matrixdrucker 2580+ Serie höchste Produktivität in jedem Arbeitsumfeld. Nutzen Sie den integrierten 2 MB-Flash-Speicher, der die Unterstützung für Barcodes, permanente Schriftarten und Remote Management erweitert.

Flexible Papierhandhabung

Schalten Sie einfach zwischen Push- und Pull-Einzug um und wählen Sie die Art der Papierhandhabung, die Ihre Anforderungen am besten erfüllt. Verwenden Sie den optionalen automatischen Papiereinzug, um Stapel von Einzelblattmedien, Briefhüllen oder mehrteilige Formulare einzulegen. Verwenden Sie den optionalen Traktor 2, um zwei Arten von Endlosformularen einzulegen.

Flexible Medienunterstützung

Drucken Sie auf unterschiedliche Arten von Medien, einschließlich einteilige oder mehrteilige Endlosformulare und einteilige oder mehrteilige Einzelformulare. Mehrteilige Formulare können ein Original und bis zu fünf Kopien umfassen.

Einfache Bedienung

Über das anwenderfreundliche Bedienpanel können Sie auf alle Druckerfunktionen zugreifen und zugleich die Druckerverwendung mit Zeichen- und Seitenzählern überwachen. Das Bedienpanel bietet auch eine Schriftartvorschau, über die Sie sicherstellen können, dass die richtige Schriftart in Ihrem Dokument verwendet wird.

Einfache Wartung

Unternehmen mit weltweiten Standorten müssen dank des universellen Netzteils keine separaten Niederspannungs- und Hochspannungsnetzteile bereithalten. Beim 2580n+ und 2581n+ unterstützen Sie der residente Webserver und Lexmark Markvision Enterprise bei der einfachen Wartung mehrerer Geräte von einem zentralen Standort aus.

Einfacher Anschluss

Mit dem Matrixdrucker 2580n+ und 2581n+ ist der Anschluss an Ihr Netzwerk einfach und sicher durch integriertes Ethernet und Sicherheitsfunktionen wie IPSec, HTTPS, SNMPv3 und 802.1x Authentifizierung.

Langlebige Verbrauchsmaterialien

Dank der leistungsfähigen Druckköpfe, die eine Lebensdauer bis 300 Millionen Zeichen haben, und Farbbändern mit automatischer Nachfärbung, die bis zu 8 Millionen Zeichen drucken, müssen Sie die Verbrauchsmaterialien weniger oft auswechseln.

LEXMARK
TM

Lexmark Matrixdrucker 2580+ Serie

Produktspezifikationen

Produktspezifikationen		Lexmark 2580+		Lexmark 2580n+		Lexmark 2581+		Lexmark 2581n+	
Drucken									
Artikelnummer Drucker		11C2946		11C2947		11C2948		11C2928	
Drucktechnologie		9-Nadeldrucker							
Druckgeschwindigkeit		Bis zu 100 Zeichen/Sek. in Korrespondenzqualität (12 cpi), Bis zu 400 Zeichen/Sek. im Entwurfsmodus (12 cpi), Bis zu 618 Zeichen/Sek. im Entwurfsmodus/schnell (12 cpi)		Bis zu 400 Zeichen/Sek. im Entwurfsmodus (12 cpi), Bis zu 618 Zeichen/Sek. im Entwurfsmodus/schnell (12 cpi), Bis zu 100 Zeichen/Sek. in Korrespondenzqualität (12 cpi)		Bis zu 100 Zeichen/Sek. in Korrespondenzqualität (12 cpi), Bis zu 400 Zeichen/Sek. im Entwurfsmodus (12 cpi), Bis zu 618 Zeichen/Sek. im Entwurfsmodus/schnell (12 cpi)		Bis zu 400 Zeichen/Sek. im Entwurfsmodus (12 cpi), Bis zu 618 Zeichen/Sek. im Entwurfsmodus/schnell (12 cpi), Bis zu 100 Zeichen/Sek. in Korrespondenzqualität (12 cpi)	
Maximale Druckbreite		203,2 mm				345,4 mm			
Druckauflösung		240 x 144 dpi							
Speicher		512 KB							
MTBF-Wert		12.500 Betriebsstunden bei 25 % Auslastung							
Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien		Standard-Farbband mit automatischer Nachfärbung (4 Millionen Zeichen im Draftmodus, Schriftgrad 10 cpi), Optional: Farbband mit automatischer Nachfärbung (8 Millionen Zeichen im Draftmodus, Schriftgrad 10 cpi)							
Artikelnummer Verbrauchsmaterialien		3070169 - Lexmark 24xx, 25xx Farbband mit hoher Kapazität (6 Stück) 3070166 - 23xx, 24xx, 25xx Farbband (6 Stück)							
Text-Schriftarten		Fast Draft, Draft, Courier, Gothic, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi, Proportional Spaced (PS)		Fast Draft, Draft, Courier, Gothic, Proportional Spaced (PS), 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi		Fast Draft, Draft, Courier, Gothic, 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi, Proportional Spaced (PS)		Fast Draft, Draft, Courier, Gothic, Proportional Spaced (PS), 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi	
Geräuschemission im Stand-by-Modus		15 dB(A)							
Geräuschemission beim Drucken		56 dB(A)				57 dB(A)			
Papieroptionen									
Papierhandhabung (Standard)		Zuführung für vorderen Traktor							
Papierhandhabung (optional)		Zweiter Papiertraktor (schmal), Automatische Einzelblattzuführung (schmal)		Automatische Einzelblattzuführung (schmal), Zweiter Papiertraktor (schmal)		Zweiter Papiertraktor (breit), Automatische Einzelblattzuführung (breit)		Automatische Einzelblattzuführung (breit), Zweiter Papiertraktor (breit)	
Artikelnummer Papieroption		12T0693 - 2480, 2490, 2580, 2590 autom. Einzelblattzuführ. bis DIN A4 12T0695 - Zweiter Endlospapier-Traktor bis DIN A4 12T0697 - Ausgabefach für Einzelblätter - für 2400, 2500				12T0696 - 2481, 2491, 2581, 2591 zweiter Endlospapier-Traktor bis DIN A3 12T0694 - Automatische Einzelblattzuführung bis DIN A4 12T0697 - Ausgabefach für Einzelblätter - für 2400, 2500			
Unterstützte Medienformate		Papier oder mehrlagige Formularsätze, Einzelblätter schmal, Papier oder mehrlagige		Einzelblätter schmal, Papier oder mehrlagige Formularsätze		Papier oder mehrlagige Formularsätze, Einzelblätter breit, Papier oder mehrlagige		Einzelblätter breit, Papier oder mehrlagige Formularsätze	
Unterstützte Medien		Formulare: 70-90 g/m² (max. Papierdicke 0,11 mm), Papier: 60-90 g/m² (max. Papierdicke 0,11mm), Trennsätze: Bis zu 1 + 5 Teile (max. Papierdicke 0,51 mm)							
Allgemeine Produktangaben									
Abmessungen (H x B x T)		195 x 492 x 290 mm				195 x 634 x 290 mm			
Gewicht		8 kg				9,8 kg			
Garantie		1 Jahr On-Site Repair Garantie							
Produkt-Zertifikate		www.lexmark.de							
Spezifizierte Betriebsumgebung		Temperatur: 10 bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit							
Kompatibilität									
Unterstützte Linux-Betriebssysteme		SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2, Linspire Linux 5.0, Debian GNU/Linux 3.1, 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11		SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, Debian GNU/Linux 3.1, 4.0, Linspire Linux 5.0, SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2		SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2, Linspire Linux 5.0, Debian GNU/Linux 3.1, 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11		SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, Debian GNU/Linux 3.1, 4.0, Linspire Linux 5.0, SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2	
Unterstützte Microsoft-Windows-Betriebssysteme		Server 2008 R2, Windows 7 x64, Windows 7, Server 2008 x64, Server 2008, 2000, Vista, Server 2003 x64, XP x64, Server 2003, XP, Vista x64		XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 x64, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Server 2008 R2, 2000		Server 2008 R2, Windows 7 x64, Windows 7, Server 2008 x64, Server 2008, 2000, Vista, Server 2003 x64, XP x64, Server 2003, XP, Vista x64		XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 x64, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Server 2008 R2, 2000	
Standard-Schnittstellen		Centronics IEEE 1284 bidirektional parallel, USB Port, kompatibel mit USB 2.0 Spezifikation		Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB Port, kompatibel mit USB 2.0 Spezifikation		Centronics IEEE 1284 bidirektional parallel, USB Port, kompatibel mit USB 2.0 Spezifikation		Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB Port, kompatibel mit USB 2.0 Spezifikation	
Optionale lokale Schnittstellen		Interne serielle RS-232C-Schnittstelle				Interne serielle RS-232C-Schnittstelle			
Welches Modell eignet sich am besten für Sie?									
Optionale Netzwerkanschlüsse		MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern), MarkNet N7002e (parallel/extern), MarkNet N7000e (USB/extern)		MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern)		MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern), MarkNet N7002e (parallel/extern), MarkNet N7000e (USB/extern)		MarkNet N7020e Gigabit Ethernet (extern)	
Druckersprachen (Standard)		Okidata MICROLINE Emulation, PPDS, Epson-Emulation		Okidata MICROLINE Emulation, Epson-Emulation, PPDS		Okidata MICROLINE Emulation, PPDS, Epson-Emulation		Okidata MICROLINE Emulation, Epson-Emulation, PPDS	

Welches Modell eignet sich am besten für Sie?

2580+	2580n+	2581+	2581n+
9 Nadeln	9 Nadeln	9 Nadeln	9 Nadeln
Schmales Format	Schmales Format	Breites Format	Breites Format
	Netzwerkfähig		Netzwerkfähig