

19" Wandverteiler, einteilig, montiert - (B)600 x (T)560 mm

- **Gestellrahmen:** verschraubt
- **Nutzbare Einbautiefe:** 520 mm
- **Schutzart:** IP20
- **Fronttür:** Glastür mit Zylinderschloss
- **Seitenwände:** abnehmbare Seitenbleche (nur von Innen abnehmbar)
- **Schließmechanismus:** gleichschließend
- **Kabelführungen:** Ausschnitte für Kabeleinführung
- **Eigenschaften:** 1,2 - 1,5 mm Stahl • Dachblech mit Öffnungen für Belüftung • tiefenverstellbare Profilschienen
- **Oberfläche:** elektrostatische Pulverbeschichtung
- Lieferung erfolgt vormontiert (zerlegbar) inkl. 2 Schlüsseln




19" Wandverteiler



19" Wandverteiler



19" Wandverteiler



19" Wandverteiler



19" Wandverteiler

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Wandverteiler, einteilig	6 HE	Glastür	70 kg	600 x 560 mm	366 mm	lichtgrau	W06E66G	11114552
		Glastür	70 kg	600 x 560 mm	366 mm	schwarz	W06E66B	11114553
	9 HE	Glastür	70 kg	600 x 560 mm	510 mm	lichtgrau	W09E66G	11114556
		Glastür	70 kg	600 x 560 mm	510 mm	schwarz	W09E66B	11114557
	12 HE	Glastür	70 kg	600 x 560 mm	621 mm	lichtgrau	W12E66G	11114560
		Glastür	70 kg	600 x 560 mm	621 mm	schwarz	W12E66B	11114561
	15 HE	Glastür	70 kg	600 x 560 mm	755 mm	lichtgrau	W15E66G	11114564
		Glastür	70 kg	600 x 560 mm	755 mm	schwarz	W15E66B	11114565
	21 HE	Glastür	70 kg	600 x 560 mm	1.022 mm	lichtgrau	W21E66G	11114572
		Glastür	70 kg	600 x 560 mm	1.022 mm	schwarz	W21E66B	11114573