



# Saug- und Druckschläuche ~ Mehrzweckschläuche



## SPIRABEL® LD



- 1 Stoßfeste weiss Hart-PVC-Spirale
- 2 Wand aus Weich-PVC.  
Innen und Außen glatt

### ANWENDUNGEN

- Pumpen
- Bewässerung
- Sämaschinen

### EINSATZBEREICHE

- Agrarindustrie
- Bauindustrie
- Garten- und Landschaftsbau
- Maschinenbau

### Transparenter PVC-Spiralschlauch mit weisser Stossfester Hart-PVC-Spirale.

Für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen.  
Die glatte Innenwand verhindert Ablagerungen.

Aufdruck : Spirabel LD Ø inn. [Prod. Nr.]

### VORTEILE

Spirabel LD ist ein leichter, flexibler und günstiger Schlauch. Er ist transparent und hat eine glatte Innenwand zum Schutz gegen Ablagerungen.

### EINBINDUNGEN

Unter Berücksichtigung der zu fördernden Medien, Betriebsdruck und Temperatur können handelsübliche Einbindungen verwendet werden.

### CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Tabelle Seiten 89 bis 92 Kolonne A.  
Spiralschläuche unterliegen bei Temperaturen über 40° C meist eine Längsausdehnung. Die ist vor Montage zu bedenken. Für nähere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

mm	± mm	mm	g/m	mm	Bar	mbar	mm	Grüne Wand		
								25 m	30 m	50 m
20	+/- 0,6	2,4	220	18	6	600	80		137316	137315
25	+/- 0,6	2,4	270	15	5	500	105		137329	137331
32	+/- 0,6	2,5	350	15	5	500	135		137356	137357
38	+/- 0,6	2,8	460	15	5	500	160		137371	137373
40	+/- 0,6	2,9	500	15	5	500	180	134376	134374	
50	+/- 0,6	3,3	710	12	4	500	230		137413	137415
63	+/- 1,0	3,5	870	12	4	500	265			134405
75	+/- 1,0	3,8	1000	12	4	500	315	134421		
102	+/- 1,0	4,2	1870	9	3	500	428	134489		

