

BS-ROLLEN roue pour chariot de levage galets de fourche

force 1000 kg, bandage polyuréthane, diamètre 85 mm, moyeu avec roulement rainuré à billes, moyeu longueur x Ø 100 x 20 mm, jante en aluminium



BS ROLLEN

Numéro d'article: 368755

BS-ROLLEN Roue de chariot de levage Galet de fourche

roue pour chariot de levage galets de fourche

- force 1000 kg
- bandage polyuréthane
- diamètre 85 mm
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- moyeu longueur x Ø 100 x 20 mm
- jante en aluminium

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roue pour chariot de levage	Ø de roue	85 mm
exécution roue	galets de fourche	longueur de moyeu	100 mm
modèle	galets de fourche	trou de moyeu	20 mm
pneumatique	polyuréthane	largeur de roulement	95 mm
matériau de jante	aluminium	Ø de trou d'axe	20 mm
roulement	roulement rainuré à billes	longueur de montage	100 mm
charge	1000 kg	Poids	1,58 kg

Cela s'adapte aussi ...

149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés