


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2634 Lichte werkplaatswagen



Opbouwsysteem: Gelaste profielstaal en stalen buis, gepoedercoat RAL 5007. Etages van houten plaat, toplaag in beukendecor, liggend in een stalen frame. 3 Etages met opstaande rand 12 mm hoog. 1 Tussenetage en 1 afsluitbare schuifladekast, 3 schuiflades 120 mm hoog en 1 schuiflade 180 mm hoog. Kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5 uittrekbaar. Afmetingen kast (HxBxD: 600x500x600 mm) Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	300
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	600
Etagehoogten (mm)	200, 510, 820
Totale lengte (mm)	1130
Totale breedte (mm)	600
Totale hoogte (mm)	1030
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	78
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976021546